

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : DPF リンス MF932

製品コード : 9501002837

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : Wuerth Japan Co., Ltd.
MT Building住所 : 33 Sanmaicho, Kanagawa-ku
Yokohama, Kanagawa 221-0862

電話番号 : 045-488-4186

電子メールアドレス : prodsafe@wuerth.com

緊急連絡電話番号 : 045-534-4940

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 洗浄剤

使用上の制限 : 非該当

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

GHS 分類基準に該当しない。

GHS ラベル要素

|| ハザードを示すピクトグラム、注意喚起の言葉、ハザードステートメント、注意書きは不要

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

成分

本製品は、日本の法令で定められている化学物質、あるいは GHS に準拠して分類されるカットオフ値以上の化学物質は含有しない。

4. 応急措置

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 吸入した場合 | : | 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | : | 予防措置として、水と石鹼で洗う。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。 |
| 眼に入った場合 | : | 予防措置として、水で眼を洗浄する。
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | : | 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
水で口をよくすすぐ。 |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | : | 知見なし。 |
| 応急措置をする者の保護 | : | 救急救命士に対する特別な安全上の注意はありません。 |
| 医師に対する特別な注意事項 | : | 支持療法および対症療法を受けること。 |

5. 火災時の措置

- | | | |
|-------------|---|--|
| 適切な消火剤 | : | 非該当
燃焼しない |
| 使ってはならない消火剤 | : | 非該当
燃焼しない |
| 特有の危険有害性 | : | 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。 |
| 有害燃焼副産物 | : | 有害燃焼生成物は知られていない。 |
| 特有の消火方法 | : | 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。 |
| 消火を行う者の保護 | : | 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。
保護具を使用する。 |

DPF リンス MF932

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 11/15/2022
3.0 12/11/2023 8585055-00003 初回作成日: 05/17/2021

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護 : 安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護
具及び緊急時措置 具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。

環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなど
による）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び : 不活性な吸収材で吸収させる。
機材 多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段
を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資
材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物
質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規
則に従って処理すること。その放出に使用された物質につい
ても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要が
ある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の
法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

局所排気, 全体換気 : 適切な換気装置の下でのみ使用する。

安全取扱注意事項 : 職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の
実行規定に従い取り扱うこと
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注
意する。

接触回避 : なし。

衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、
作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャ
ワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

保管

- 安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
各国の規定に従って保管する。
- 混触禁止物質 : 他の製品との混蔵には、特別の制限はなし。
- 安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置**作業環境における成分別暴露限界/許容濃度**

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

- 設備対策 : 特に、閉所では十分な換気の確保が必要。
作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。

保護具

- 呼吸用保護具 : 通常、呼吸用保護具は必要ない。

手の保護具

- 材質 : ニトリルゴム
- 破過時間 : 480 min
- 手袋の厚さ : 0.45 mm

- 備考 : 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。

- 眼の保護具 : 次の個人保護具を着用する :
保護眼鏡
製品と眼が不慮に接触する可能性を払拭できない状況では常時ゴーグルを着用してください。
特定の職場で保護措置を選定する際全ての適用される国内/地方自治体の要件に従ってください。

- 皮膚及び身体の保護具 : 接触後、皮膚を洗浄する。

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体

DPF リンス MF932

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 11/15/2022
3.0 12/11/2023 8585055-00003 初回作成日: 05/17/2021

色 : 緑色

臭い : アミン臭

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点/凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 100 ° C

可燃性(固体、気体) : 非該当

可燃性(液体) : 燃焼しない

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界
爆発範囲の上限/可燃上限 : データなし
値

爆発範囲の下限/可燃下限 : データなし
値

引火点 : データなし

分解温度 : データなし

pH : 7 (20 ° C)
含有量: 100 %
方法: DIN (ドイツ工業規格) 19268

蒸発速度 : データなし

自然発火温度 : データなし

粘度
動粘度(動粘性率) : データなし

溶解度
水溶性 : 可溶

n-オクタノール/水分配係数 : 非該当
(log 値)

蒸気圧 : データなし

DPF リンス MF932

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 11/15/2022
3.0 12/11/2023 8585055-00003 初回作成日: 05/17/2021

密度及び／又は相対密度
密度 : 1 g/cm³ (20 ° C)
方法: DIN (ドイツ工業規格) 51757

相対ガス密度 : データなし

爆発特性 : 非爆発性

酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。

粒子特性
粒子サイズ : 非該当

10. 安定性及び反応性

反応性 : 反応性危険としては分類されない。

化学的安定性 : 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性 : 知見なし。

避けるべき条件 : 知見なし。

混触危険物質 : なし。

危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

データなし

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- | | | |
|----------|---|--|
| 残余廃棄物 | : | 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。 |
| 汚染容器及び包装 | : | 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた
廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。 |

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

- | | | |
|------------------------------|---|-----|
| 国連番号 | : | 非該当 |
| 国連輸送名 (Proper shipping name) | : | 非該当 |
| 国連分類 (Class) | : | 非該当 |
| 副次危険性 (Subsidiary risk) | : | 非該当 |
| 容器等級 (Packing group) | : | 非該当 |
| ラベル (Labels) | : | 非該当 |

航空輸送 (IATA-DGR)

- | | | |
|---|---|-----|
| UN/ID 番号 (UN/ID number) | : | 非該当 |
| 国連輸送名 (Proper shipping name) | : | 非該当 |
| 国連分類 (Class) | : | 非該当 |
| 副次危険性 (Subsidiary risk) | : | 非該当 |
| 容器等級 (Packing group) | : | 非該当 |
| ラベル (Labels) | : | 非該当 |
| 梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) | : | 非該当 |
| 梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) | : | 非該当 |

海上輸送 (IMDG-Code)

- | | | |
|---------|---|-----|
| 国連番号 | : | 非該当 |
| 国連輸送名 | : | 非該当 |
| 国連分類 | : | 非該当 |
| 副次危険性 | : | 非該当 |
| 容器等級 | : | 非該当 |
| ラベル | : | 非該当 |
| EmS コード | : | 非該当 |

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

海洋汚染物質(該当・非該当) : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

非該当

15. 適用法令**関連法規****消防法**

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法**製造等が禁止される有害物**

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質(既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質(新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

がん原性物質(労働安全衛生規則第 577 条の 2)

|| 非該当

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

ENCS : インベントリに収載されている、または準拠している

16. その他の情報

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、 OECD eChem ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50% 阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50% 致死濃度; LD50 - 50% 致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - チリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q) SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート (以下「SDS」という) で提供する情報 (以下「本情報」という) は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDS の頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性

DPF リンス MF932

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 11/15/2022
3.0	12/11/2023	8585055-00003	初回作成日: 05/17/2021

があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA